

Garant

Bară cu unghi de înclinare fix 2,5°, pe dreapta, Lungime activă / mărime plăcuță L: 43/9,3mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	272101 43/9,3
GTIN	4045197430571
Clasa articolului	21W

Descriere

Execuție:
Cu unghi de înclinare fix.

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	9,3 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	279810 7
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	8 mm
Lungimea totală L	109 mm
Răcire interioară	nu
Ø cozii D_s	10 mm
Unghi de înclinare	2,5 grad
Tip de utilizare	pe dreapta
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX5	674248 TX5
Șurub de strângere Tip 7	279810 7

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim 200 cNm

659957 200