

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță L: 32/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	272001 32/16
GTIN	4045197644169
Clasa articolului	21W

Descriere

Livrare:
Cu portplăcuță 1,5°.

Descriere tehnică

Portplăcuță 1,5°	272600 1,5
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Șurub de blocare pentru portplăcuță	279824 1
Lungime cap L ₁	30 mm
Mărime coadă	32 mm
Șurub de strângere pentru plăcuța pentru filetare	279810 2
Lungimea totală L	173 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 1	279824 1
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Șurub de strângere	272500
Placă de șaibă pentru fixarea suportului pivotant și a barelor de alezatED/IS Unghi de înclinare 1,5 grad	272600 1,5
Șurub de strângere Tip 2	279810 2
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500