

Garant

Bară cu unghi de înclinare fix 0,5°, pe stânga, Lungime activă / mărime plăcuță L: 32/11 mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	272132 32/11
GTIN	4045197645500
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

Cu unghi de înclinare fix.

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{min}	16 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Decalaj central L_3	8,9 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	279810 4
Lungimea totală L	100 mm
Răcire interioară	da
Ø cozii D_s	16 mm
Unghi de înclinare	0,5 grad
Tip de utilizare	pe stânga
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Șurub de strângere Tip 4	279810 4
--------------------------	----------

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500