

Garant**Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma ADB, SK 50 A = 100, Ø dornului d1: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300950 32
GTIN	4045197285423
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Cooda conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificat. Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

GARANT – Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

Aplicație:

- **Cu pană longitudinală pentru freze cu canal interior longitudinal, de ex. DIN 841.**
- **Cu inel de antrenare pentru freze cu canale transversale DIN 1880 și capete de frezat DIN 1830.**

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere PS Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840.

Notă:

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.

Descriere tehnică

Inel de antrenare de schimb Cod 309870	32
Lungimea dornului de frezare L ₄	38 mm
Lungime activă dimensiune A	100 mm

Ø dornului d ₁	32 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	32
Lungimea dornului de frezare L ₃ cu inel de antrenare	24 mm
Ø exterior D	58 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	32
Ø de prindere D ₁	32 mm
Suport	SK 50 A = 100
Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freze cu alezaj

Accesorii

Cheie specială Pentru Ø dornului 32 mm	309840 32
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 50 mm	309860 50
Șurub de tragere 45°etașat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de tragere 45°etașat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragereetașat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Șurub de tragereetașat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
	308790 50

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 32 mm

309860 32

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50

308605 50

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308785 50

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50

308830 50

Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50

308600 50

Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50

308640 50

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 50

308720 50

Inel de antrenare Pentru Ø dornului 32 mm

309870 32

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50

308660 50

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50

308820 50

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50

308740 50

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308795 50

Cheie specială Pentru Ø dornului 50 mm

309840 50

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308650 50