

Garant**Bară de alezat, pe stânga, Lungime activă / mărime plăcuță L: 120/16mm**

Date comandă

Numărul de comandă	272172 120/16
GTIN	4045197430724
Clasa articolului	21W

Descriere

Livrare:
Cu portplăcuță 1,5°.

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prealabile D_{min}	24 mm
Decalaj central L_3	13,4 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	279810 2
Lungimea totală L	180 mm
Răcire interioară	da
Șurub pentru portplăcuță	279824 1
Portplăcuță 1,5°	272630 1,5
Ø cozii D_5	20 mm
Lățime gât L_4	20 mm
Domeniu de utilizare	Canelare radială interioară
Tip de utilizare	pe stânga
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Șurub de strângere	272500
Portplăcuță pentru barele de filetat Unghi de înclinare 1,5 grad	272630 1,5
Șurub de strângere Tip 2	279810 2
Șurub pentru portplăcuță Tip 1	279824 1
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500