

Garant**Bară de alezat, pe stânga, Lungime activă / mărime plăcuță L: 60/16mm**

Date comandă

Numărul de comandă	272172 60/16
GTIN	4045197430731
Clasa articolului	21W

Descriere

Livrare:
Cu portplăcuță 1,5°.

Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	279810 2
Mărimea plăcuței	16 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	29 mm
Decalaj central L_3	16,3 mm
Lungimea totală L	250 mm
Răcire interioară	da
Portplăcuță 1,5°	272630 1,5
Șurub pentru portplăcuță	279824 1
Ø cozii D_5	32 mm
Lățime gât L_4	25 mm
Domeniu de utilizare	Canelare radială interioară
Tip de utilizare	pe stânga
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Portplăcuță pentru barele de filetat Unghi de înclinare 1,5 grad	272630 1,5
Șurub de strângere	272500
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Șurub de strângere Tip 2	279810 2
Șurub pentru portplăcuță Tip 1	279824 1
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500