

## Placă de șaibă pentru fixarea suportului pivotant și a barelor de alezat ES/ID, Unghi de înclinare: 4,5grad



### Date comandă

Numărul de comandă	272610 4,5
GTIN	4045197368782
Clasa articolului	21J

### Descriere

#### Execuție:

Pentru filet exterior stânga (ES) și filet interior dreapta (ID).

#### Aplicație:

**Pentru execuția conform standardelor a filetelor.** A se folosi împreună cu plăcuțele pentru filetare Cod 270700 – 271900.

#### Notă:

Suporturile fără unghi de înclinare fix se livrează cu o portplăcuță de 1,5°.

### Descriere tehnică

Unghi de înclinare	4,5 grad
Unghi conform graficului	HEMO production 150/200
Utilizare la interior/exterior	Exterior
Pentru dimensiunea blatului L	16 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Tip produs	Portplăcuță

