

Garant**Adaptor de reducere pentru coadă CM cu cap de antrenare, forma AD, SK 50 scurt, MK interior: 4****Date comandă**

Numărul de comandă	301170 4
GTIN	4045197285935
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Rectificat pe interior și pe exterior.**
- **Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.**

GARANT – Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Con Morse interior	4
Lungime activă dimensiune A	95 mm
Ø exterior D	48 mm
Suport	SK 50 scurt
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 12000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 8 μm

Tip produs	Adaptor portsculă
------------	-------------------

Accesorii

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
--	-----------

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
---	-----------

Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
--	-----------

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
--	-----------

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
--	-----------

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
--	-----------

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
--	-----------

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
--	-----------

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
---	-----------

Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
--	-----------

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
--	-----------

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
---	-----------

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
---	-----------

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
---	-----------

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
--	-----------

Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
---	-----------

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1
(fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50

308820 50