

HOLEX®
Adaptor de reducere pentru coadă CM cu cap de antrenare, forma AD, SK 50 scurt, MK interior: 2

Date comandă

Numărul de comandă	301200 2
GTIN	4045197145925
Clasa articolului	32A

Descriere
Execuție:

- Conuri rectificat exterior și interior.
- Cu gaură Balluffchip.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru tiretă PS Cod 308810– 308830.

Normă pentru suport: DIN 69871

Normă pentru suport: ISO 7388-1

Forma: AD

Calitatea echilibrării G la turația: G 6,3 la 12000 min⁻¹

Concentricitate: ≤ 8 μm

Lungime activă dimensiune A: 60 mm

Ø exterior D: 32 mm

Descriere tehnică

Con Morse interior	2
Lungime activă dimensiune A	60 mm
Ø exterior D	32 mm
Suport	SK 50 scurt
Normă pentru suport	DIN 69871

Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 12000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 8 μm

Accesorii

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308700 50
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Cheie de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 Recomandat pentru con ISO 50 SK	308830 50
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 Recomandat pentru con ISO 50 SK	308810 50

Cheie de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 Recomandat pentru con ISO 50 SK

308820 50

Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 Recomandat pentru con ISO 50 SK

308812 50

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308650 50

Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50

308610 50

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308765 50

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308620 50