

Garant**Portsculă pentru freză frontală Forma ADB cu canal de răcire, SK 50 A = 100, Ø dornului d1: 22mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 301130 22 |
| GTIN | 4045197285782 |
| Clasa articolului | 31A |

Descriere**Execuție:**

- Coda conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificade.
- Serie scurtă.
- Suprafață de contact a manșonului mărită.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
- Cu 4 orificii ale canalului de răcire.
- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840. Șuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

Descriere tehnică

| | |
|--|--------|
| cheie specială recomandată Cod 309840 | 22 |
| Ø dornului d ₁ | 22 mm |
| Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 22 |
| Lungime activă dimensiune A | 100 mm |

| | |
|---|----------------------------------|
| Lungimea dornului de frezare L ₄ | 19 mm |
| Ø exterior D | 48 mm |
| Ø de prindere D ₁ | 22 mm |
| Suport | SK 50 A = 100 |
| Standard | DIN 6357 |
| Normă pentru suport | ISO 7388-1 |
| Forma | ADB |
| Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 6 μm |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |

Accesorii

| | |
|---|-----------|
| Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50 | 308620 50 |
| Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308785 50 |
| Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308790 50 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50 | 308820 50 |
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50 | 308605 50 |
| Cheie specială Pentru Ø dornului 50 mm | 309840 50 |
| Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 22 mm | 309860 22 |
| Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50 | 308650 50 |
| Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308720 50 |

| | |
|---|-----------|
| Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50 | 308640 50 |
| Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308660 50 |
| Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308760 50 |
| Cheie specială Pentru Ø dornului 22 mm | 309840 22 |
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50 | 308615 50 |
| Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50 | 308610 50 |
| Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50 | 308600 50 |
| Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308795 50 |
| Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50 | 308765 50 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50 | 308830 50 |
| Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50 | 308740 50 |
| Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 50 mm | 309860 50 |