

**Garant**

**Placă de șabă pentru fixarea suportului pivotant și a barelor de alezat ED/IS,  
Unghi de înclinare: 4,5grad**



### Date comandă

Numărul de comandă	272600 4,5
GTIN	4045197371072
Clasa articolului	21J

### Descriere

**Execuție:**

Pentru filet exterior dreapta (ED) și filet interior stânga (IS).

**Aplicație:**

**Pentru execuția conform standardelor a filetelor.** A se folosi împreună cu plăcuțele pentru filetare Cod 270700 – 271900.

**Notă:**

Suporturile fără unghi de înclinare fix se livrează cu o portplăcuță de 1,5°.

### Descriere tehnică

Unghi de înclinare	4,5 grad
Unghi conform graficului	HEMO production 150/200
Utilizare la interior/exterior	Exterior
Pentru dimensiunea blatului L	16 mm
Tip de utilizare	pe dreapta

## Fișă de date

Tip produs

Portplăcuță