

LOCTITE**Adeziv instant, 3 g, ID producător: 401**

Date comandă

Numărul de comandă	083351 401
GTIN	4100630295930
Clasa articolului	04L

Descriere

Execuție:

Cu utilizare universală pentru îmbinarea diferitelor materiale. Întărire rapidă și îmbinări curate, aproape invizibile. Întărirea se realizează datorită umidității aerului.

Aplicație:

Adeziv instantaneu universal pentru aproape toate materialele, de exemplu plastic, elastomeri, metale, ideal pentru **hârtie, carton, lemn, piele și textile**.

Notă:

Nu este disponibil în toate țările. Nu este posibilă livrarea express.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	LOCTITE 401
Marcare substanțe periculoase	GHS07: Semnul exclamării
Rezistența la forfecare prin întindere	20 N/mm ²
Rezistența manuală după	3 - 10 s
Vâscozitate dinamică	70 - 110 mPas

Fișă de date

Temperatură de depozitare	2 °C
Culoarea	transparent
recomandat pentru material	Lemn
recomandat pentru material	Țesătură
recomandat pentru material	carton
recomandat pentru material	Plastic
recomandat pentru material	Piele
recomandat pentru material	Metal
recomandat pentru material	Hârtie
recomandat pentru material	Elastomer
Valabilitate de la data producției	24 lună
Bază chimică	Etil-cianoacrilat
Densitate	1,05 g/cm ³
Forma	lichid
Intervalul de temperatură	-40 °C
Cantitate de umplere	3 ml
Joc maxim	0,15 mm
Caracteristici nume produs	3 g
Tip produs	Adeziv instant