

**Garant****Adaptor de reducere pentru coadă CM cu cap de antrenare, forma AD, SK 40 scurt, MK interior: 3****Date comandă**

Numărul de comandă	301155 3
GTIN	4045197285898
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- **Rectificat pe interior și pe exterior.**
- **Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.**

**GARANT** – Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

**Accesorii opționale:**

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	70 mm
Con Morse interior	3
Ø exterior D	40 mm
Suport	SK 40 scurt
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 12000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 8 μm

Tip produs	Adaptor portsculă
------------	-------------------

## Accesorii

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragereetașat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Șurub de tragereetașat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de tragere special fără filet interioretașat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere 60°etașat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etașat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragere 90°etașat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragere 90°etașat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetașat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetașat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Șurub de tragere 45°etașat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
	308670 40M

Șurub de tragere Mazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M

Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40 308640 40

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40 308650 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 40 308605 40

Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 308630 40

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40 308620 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308802 40

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308765 40

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308660 40