

Garant**Portsculă pentru freză frontală Forma ADB cu canal de răcire, SK 50 A = 100, Ø dornului d1: 27mm****Date comandă**

Numărul de comandă	301130 27
GTIN	4045197285799
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Coda conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificate.
- Serie scurtă.
- Suprafață de contact a manșonului mărită.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
- Cu 4 orificii ale canalului de răcire.
- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840. Șuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

Descriere tehnică

cheie specială recomandată Cod 309840	27
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	27
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Ø dornului d ₁	27 mm

Lungimea dornului de frezare L ₄	21 mm
Ø exterior D	60 mm
Ø de prindere D ₁	27 mm
Suport	SK 50 A = 100
Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

Accesorii

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Cheie specială Pentru Ø dornului 27 mm	309840 27
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
	308785 50

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat
Recomandat pentru con ISO 50

308720 50

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat
pentru con ISO 50

308615 50

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru
con ISO 50

308605 50

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat
pentru con ISO 50

308740 50

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO
50

308765 50

Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50

308600 50

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 27 mm

309860 27

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 50 mm

309860 50

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con
ISO 50

308650 50

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO
50

308795 50

Cheie specială Pentru Ø dornului 50 mm

309840 50