

**Garant****Portsculă pentru freză frontală Forma ADB cu canal de răcire, SK 40 A = 100, Ø dornului d1: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	301030 16
GTIN	4045197285645
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- Coda conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificcate.
- Serie scurtă.
- Suprafață de contact a manșonului mărită.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
- Cu 4 orificii ale canalului de răcire.
- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

**Livrare:**

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

**Accesorii opționale:**

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840. Șuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	100 mm
Lungimea dornului de frezare L <sub>4</sub>	17 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	16
cheie specială recomandată Cod 309840	16

Ø dornului d <sub>1</sub>	16 mm
Ø exterior D	38 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	16 mm
Suport	SK 40 A = 100
Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

## Accesorii

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 16 mm	309860 16
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
	308605 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308765 40

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40

308700 40

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308806 40

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308625 40

Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40

308600 40

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308785 40

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40

308740 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308620 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308802 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308790 40

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 40 mm

309860 40

Cheie specială Pentru Ø dornului 40 mm

309840 40

Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308630 40

Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M

308670 40M

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40

308830 40

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308660 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308615 40

Cheie specială Pentru Ø dornului 16 mm

309840 16