

Garant**Portsculă pentru freză frontală Forma ADB cu canal de răcire, SK 50 A = 100, Ø dornului d1: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	301130 32
GTIN	4045197285805
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Coda conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificat.
- Serie scurtă.
- Suprafață de contact a manșonului mărită.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
- Cu 4 orificii ale canalului de răcire.
- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840. Șuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

Descriere tehnică

Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	32
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Lungimea dornului de frezare L ₄	24 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	32

Ø dornului d ₁	32 mm
Ø exterior D	78 mm
Ø de prindere D ₁	32 mm
Suport	SK 50 A = 100
Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 µm
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

Accesorii

Şurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Şurub de tragere 90°etanşat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Şurub de tragereetanşat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Şurub de tragere 45°etanşat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Şurub de tragereetanşat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Şurub de tragereetanşat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Cheie de fixare pentru şurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Şurub de tragere 90°etanşat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Cheie specială Pentru Ø dornului 32 mm	309840 32
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Șurub de tragere special fără filet interioare etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 32 mm	309860 32
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 50 mm	309860 50
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Cheie specială Pentru Ø dornului 50 mm	309840 50