

Garant**Portsculă pentru freză frontală Forma ADB cu canal de răcire, SK 50 scurt, Ø dornului d1: 22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	301090 22
GTIN	4045197285737
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Coda conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificate.
- Serie scurtă.
- Suprafață de contact a manșonului mărită.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
- Cu 4 orificii ale canalului de răcire.
- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840. Șuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

Descriere tehnică

Ø dornului d ₁	22 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	22
Lungimea dornului de frezare L ₄	19 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	22

Lungime activă dimensiune A	35 mm
Ø exterior D	48 mm
Ø de prindere D ₁	22 mm
Suport	SK 50 scurt
Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

Accesorii

Cheie specială Pentru Ø dornului 22 mm	309840 22
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Șurub de tragere special fără filet interioaretașat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Șurub de tragere 90°etașat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Cheie specială Pentru Ø dornului 50 mm	309840 50
Șurub de tragereetașat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Șurub de tragereetașat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Șurub de tragereetașat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
	308605 50

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308785 50

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308765 50

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 50 mm

309860 50

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50

308830 50

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308760 50

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50

308740 50

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308615 50

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 22 mm

309860 22

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50

308660 50

Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50

308600 50

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308790 50