


Placă de șaibă pentru fixarea suportului pivotant și a barelor de alezat ES/ID, Unghi de înclinare: -0,5grad



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 272610 -0,5 |
| GTIN | 4045197368720 |
| Clasa articolului | 21J |

Descriere

Execuție:

Pentru filet exterior stânga (ES) și filet interior dreapta (ID).

Aplicație:

Pentru execuția conform standardelor a filetelor. A se folosi împreună cu plăcuțele pentru filetare Cod 270700 – 271900.

Notă:

Suporturile fără unghi de înclinare fix se livrează cu o portplăcuță de 1,5°.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Unghi de înclinare | -0,5 grad |
| Unghi conform graficului | Suport Multifix AA |
| Utilizare la interior/exterior | Exterior |
| Pentru dimensiunea blatului L | 16 mm |
| Tip de utilizare | pe stânga |
| Tip produs | Portplăcuță |

