

Garant**Portsculă pentru freză frontală Forma ADB cu canal de răcire, SK 40 A = 100, Ø dornului d1: 22mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 301030 22 |
| GTIN | 4045197285652 |
| Clasa articolului | 31A |

Descriere**Execuție:**

- Coda conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificat.
- Serie scurtă.
- Suprafață de contact a manșonului mărită.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
- Cu 4 orificii ale canalului de răcire.
- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840. Șuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

Descriere tehnică

| | |
|---|--------|
| Lungimea dornului de frezare L ₄ | 19 mm |
| Lungime activă dimensiune A | 100 mm |
| cheie specială recomandată Cod 309840 | 22 |
| Ø dornului d ₁ | 22 mm |

| | |
|--|----------------------------------|
| Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 22 |
| Ø exterior D | 48 mm |
| Ø de prindere D ₁ | 22 mm |
| Suport | SK 40 A = 100 |
| Standard | DIN 6357 |
| Normă pentru suport | ISO 7388-1 |
| Forma | ADB |
| Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 6 μm |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |

Accesorii

| | |
|---|-----------|
| Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308790 40 |
| Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308660 40 |
| Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 | 308610 40 |
| Cheie specială Pentru Ø dornului 40 mm | 309840 40 |
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40 | 308615 40 |
| Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 | 308630 40 |
| Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308806 40 |
| Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 | 308625 40 |
| | 308605 40 |

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M

308670 40M

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40

308740 40

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 22 mm

309860 22

Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40

308640 40

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308635 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308795 40

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 40 mm

309860 40

Cheie specială Pentru Ø dornului 22 mm

309840 22

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40

308830 40

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308801 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40

308820 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308765 40

Șurub de tragere special fără filet interioreetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308700 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308650 40

Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40

308600 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308760 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308802 40

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308785 40

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308620 40

