

Garant**Portsculă pentru freză frontală Forma ADB cu canal de răcire, SK 50 A = 100, Ø dornului d1: 40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	301130 40
GTIN	4045197285812
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Cooda conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificade.
- Serie scurtă.
- Suprafață de contact a manșonului mărită.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
- Cu 4 orificii ale canalului de răcire.
- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840. Șuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

Descriere tehnică

Lungimea dornului de frezare L ₄	27 mm
Ø dornului d ₁	40 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	40
Lungime activă dimensiune A	100 mm

Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	40
Ø exterior D	89 mm
Ø de prindere D ₁	40 mm
Suport	SK 50 A = 100
Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

Accesorii

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 40 mm	309860 40
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Cheie specială Pentru Ø dornului 50 mm	309840 50
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 50 mm	309860 50
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Cheie specială Pentru Ø dornului 40 mm	309840 40
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50