

Placă de șaibă pentru fixarea suportului pivotant și a barelor de alezat ER, Unghi de înclinare: 4,5grad



Date comandă

Numărul de comandă	272606 4,5
GTIN	4045197371232
Clasa articolului	21J

Descriere

Execuție:

Pentru filet exterior dreapta (ES).

Aplicație:

Pentru execuția conform standardelor a filetelor. A se folosi împreună cu plăcuțele pentru filetare Cod 270700 – 271900.

Notă:

Suporturile fără unghi de înclinare fix se livrează cu o portplăcuță de 1,5°.

Descriere tehnică

Unghi de înclinare	4,5 grad
Unghi conform graficului	HEMO production 150/200
Utilizare la interior/exterior	Exterior
Pentru dimensiunea blatului L	22 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Tip produs	Portplăcuță

