

Garant**Portsculă pentru freză frontală Forma ADB cu canal de răcire, SK 40 A = 100, Ø dornului d1: 27mm****Date comandă**

Numărul de comandă	301030 27
GTIN	4045197285669
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Coda conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificade.
- Serie scurtă.
- Suprafață de contact a manșonului mărită.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
- Cu 4 orificii ale canalului de răcire.
- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840. Șuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

Descriere tehnică

Lungimea dornului de frezare L ₄	21 mm
Lungime activă dimensiune A	100 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	27
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	27

Ø dornului d ₁	27 mm
Ø exterior D	50 mm
Ø de prindere D ₁	27 mm
Suport	SK 40 A = 100
Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 µm
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

Accesorii

Şurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 27 mm	309860 27
Şurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Şurub de tragere 45°etanşat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Şurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanşat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Şurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Şurub de tragereMori-Seiki, etanşat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Şurub de tragereetanşat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Şurub de tragere 45°etanşat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Cheie specială Pentru Ø dornului 27 mm	309840 27

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Cheie specială Pentru Ø dornului 40 mm	309840 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 40 mm	309860 40
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40