

Garant**Portsculă pentru freză frontală Forma ADB cu canal de răcire, SK 50 scurt, Ø dornului d1: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	301090 32
GTIN	4045197285751
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Coda conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificcate.
- Serie scurtă.
- Suprafață de contact a manșonului mărită.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
- Cu 4 orificii ale canalului de răcire.
- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840. Șuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

Descriere tehnică

cheie specială recomandată Cod 309840	32
Lungimea dornului de frezare L ₄	24 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	32
Ø dornului d ₁	32 mm

Lungime activă dimensiune A	50 mm
Ø exterior D	78 mm
Ø de prindere D ₁	32 mm
Suport	SK 50 scurt
Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

Accesorii

Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 50 mm	309860 50
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Cheie specială Pentru Ø dornului 50 mm	309840 50
	308830 50

Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat
Recomandat pentru con ISO 50

308720 50

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308620 50

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308615 50

Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50

308640 50

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308765 50

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 32 mm

309860 32

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50

308660 50

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308790 50

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50

308610 50

Cheie specială Pentru Ø dornului 32 mm

309840 32

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308785 50