

Placă de șaibă pentru fixarea suportului pivotant și a barelor de alezat ES/ID, Unghi de înclinare: 1,5grad



Date comandă

Numărul de comandă	272610 1,5
GTIN	4045197368751
Clasa articolului	21J

Descriere

Execuție:

Pentru filet exterior stânga (ES) și filet interior dreapta (ID).

Aplicație:

Pentru execuția conform standardelor a filetelor. A se folosi împreună cu plăcuțele pentru filetare Cod 270700 – 271900.

Notă:

Suporturile fără unghi de înclinare fix se livrează cu o portplăcuță de 1,5°.

Descriere tehnică

Unghi de înclinare	1,5 grad
Unghi conform graficului	Menghină BM albastră
Utilizare la interior/exterior	Exterior
Pentru dimensiunea blatului L	16 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Tip produs	Portplăcuță

