

**Garant**

**Placă de șabă pentru fixarea suportului pivotant și a barelor de alezat ES/ID,  
Unghi de înclinare: 4,5grad**

**Date comandă**

Numărul de comandă	272616 4,5
GTIN	4045197368867
Clasa articolului	21J

**Descriere****Execuție:**

Pentru filet exterior stânga (ES) și filet interior dreapta (ID).

**Aplicație:**

**Pentru execuția conform standardelor a filetelor.** A se folosi împreună cu plăcuțele pentru filetare Cod 270700 – 271900.

**Notă:**

Suporturile fără unghi de înclinare fix se livrează cu o portplăcuță de 1,5°.

**Descriere tehnică**

Unghi de înclinare	4,5 grad
Unghi conform graficului	HEMO production 150/200
Pentru dimensiunea blatului L	22 mm
Tip produs	Portplăcuță

