

**Garant****Portsculă pentru freză frontală Forma ADB cu canal de răcire, SK 40 A = 160, Ø dornului d1: 22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	301070 22
GTIN	4045197285690
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- Coda conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificat.
- Serie scurtă.
- Suprafață de contact a manșonului mărită.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
- Cu 4 orificii ale canalului de răcire.
- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

**Livrare:**

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

**Accesorii opționale:**

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840. Șuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	160 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	22
Lungimea dornului de frezare L <sub>4</sub>	19 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	22

Ø dornului d <sub>1</sub>	22 mm
Ø exterior D	48 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	22 mm
Suport	SK 40 A = 160
Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

## Accesorii

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragere 90°etașat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetașat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 40 mm	309860 40
Șurub de tragere special fără filet interioretetașat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etașat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragereetașat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragere Mazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 22 mm	309860 22
Cheie specială Pentru Ø dornului 40 mm	309840 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Cheie specială Pentru Ø dornului 22 mm	309840 22