

**HOLEX®**
**Portsculă pentru freză frontală Forma A, SK 50 scurt, Ø dornului d1: 22 mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	301100 22
GTIN	4045197145796
Clasa articolului	32A

**Descriere**
**Execuție:**

- Începând de la Ø de prindere 40 cu 4 găuri filetate pentru prinderea capetelor conform DIN 2079.
- Coada conică cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificate.
- Serie scurtă.
- Suprafață mărită de contact a manșonului.
- Cu gaură Balluffchip.

**Livrare:**

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

**Accesorii opționale:**

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru tiretă PS Cod 308810 – 308830, cheie specială Cod 309840.

Standard: DIN 6357

Normă pentru suport: DIN 69871

Normă pentru suport: ISO 7388-1

Forma: A

Calitatea echilibrării G la turația: G 6,3 la 15000 min<sup>-1</sup>

Concentricitate: ≤ 6 μm

Lungime activă dimensiune A: 35 mm

Ø exterior D: 48 mm

Lungimea dornului de frezare L<sub>4</sub>: 19 mm

Șurub de schimb pentru fixarea frezei 309860: 22

Cheie specială recomandată Cod 309840: 22

**Descriere tehnică**

Ø dornului d <sub>1</sub>	22 mm
Lungimea dornului de frezare L <sub>4</sub>	19 mm
Lungime activă dimensiune A	35 mm
Cheie specială recomandată Cod 309840	22
Șurub de schimb pentru fixarea frezei 309860	22
Ø exterior D	48 mm
Suport	SK 50 scurt
Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	DIN 69871
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC

## Accesorii

Cheie de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 Recomandat pentru con ISO 50 SK	308830 50
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Cheie de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 Recomandat pentru con ISO 50 SK	308820 50
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Cheie specială Pentru Ø dornului 50 mm	309840 50
	308810 50

Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 Recomandat pentru con ISO 50 SK

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 50

308605 50

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308790 50

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50

308740 50

Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308720 50

Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50

308610 50

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 22 mm

309860 22

Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 Recomandat pentru con ISO 50 SK

308812 50

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308765 50

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308795 50

Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308700 50

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 50 mm

309860 50

Cheie specială Pentru Ø dornului 22 mm

309840 22

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308615 50

Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50

308640 50

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308620 50

Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50

308600 50