

**Garant****Portsculă pentru freză frontală Forma ADB cu canal de răcire, SK 50 A = 160, Ø dornului d1: 50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	301150 50
GTIN	4045197285867
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- Coda conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificate.
- Serie scurtă.
- Suprafață de contact a manșonului mărită.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
- Cu 4 orificii ale canalului de răcire.
- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

**Livrare:**

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

**Accesorii opționale:**

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, cheie specială Cod 309840. Șuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

**Descriere tehnică**

Ø dornului d <sub>1</sub>	50 mm
Lungime activă dimensiune A	160 mm
Lungimea dornului de frezare L <sub>4</sub>	30 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	50

cheie specială recomandată Cod 309840	50
Ø exterior D	120 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	50 mm
Suport	SK 50 A = 160
Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

## Accesorii

Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Cheie specială Pentru Ø dornului 50 mm	309840 50
Șurub de tragere special fără filet interioaretanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
	308785 50

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50

308740 50

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50

308610 50

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50

308820 50

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50

308605 50

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308760 50

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 50 mm

309860 50

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308765 50

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50

308660 50

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308615 50