

Garant**Adaptor de reducere pentru coadă CM cu cap de antrenare, forma AD, SK 50 scurt, MK interior: 3****Date comandă**

Numărul de comandă	301170 3
GTIN	4045197285928
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Rectificat pe interior și pe exterior.**
- **Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.**

GARANT – Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	65 mm
Con Morse interior	3
Ø exterior D	40 mm
Suport	SK 50 scurt
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 12000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 8 μm

Tip produs	Adaptor portsculă
------------	-------------------

Accesorii

Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50

Șurub de tragere special fără filet interioaretanșat
Recomandat pentru con ISO 50

308720 50