

**DCMW 070202, KBN25M, Tip: ME****Date comandă**

Numărul de comandă	265658 ME
GTIN	4960664529117
Clasa articolului	25H

**Descriere****Execuție:**

Plăcuțe amovibile cu CBN și strat de acoperire MEGACOAT. MultiEdge; plăcuțe amovibile cu câte 2 tășuri

Categorie: KBN25M

Modelul muchiilor așchietoare: ME

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

Avans  $f$ : 0,08 - 0,15 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 200 m/min

**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Avans $f$	0,08 - 0,15 mm/rot
Modelul muchiilor așchietoare	ME
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 200 m/min

Rază la colț	0,2 mm
Categorie	KBN25M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	CBN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMW 070202
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Caracteristici nume produs	KBN25M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
continuu	indicat în anumite condiții		
neregulat	recomandat		
întrerupt	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		