



## Set celule de acumulator NiMH reîncărcabile preîncărcat, Dimensiune internațională: LR6



### Date comandă

Numărul de comandă	081575 LR6
GTIN	4013674309924
Clasa articolului	08C

### Descriere

#### Execuție:

Acumuloare cu **capacitate maximă** pentru perioade lungi de descărcare cu tehnologie NiMH ecologică; capacitate de reîncărcare de peste 1000 de ori.

Tehnologie nouă de acumuloare maxE. Se livrează **preîncărcate**, pot fi utilizate 1 an fără încărcare, **autodescărcare minimă**, recomandate pentru consumatori de mică putere. Curent maxim de încărcare 1400 mA.

### Descriere tehnică

Structură chimică	Hidruă metalică de nichel
Tensiune nominală	1,2 V
Dimensiune internațională	LR6
reîncărcabilă	da
Greutate (bucată)	30 g
Număr de acumuloare incluse	2

Capacitate acumulator	2100 mAh
Tip acumulator	Mignon, AA
Tip produs	Acumulator