

**CCMW 09T304, KBN35M, Tip: ME****Date comandă**

Numărul de comandă	265636 ME
GTIN	4960664543953
Clasa articolului	25H

**Descriere****Execuție:**

Plăcuțe amovibile cu CBN și strat de acoperire MEGACOAT. MultiEdge; plăcuțe amovibile cu câte 2 tășuri

Categorie: KBN35M

Modelul muchiilor așchietoare: ME

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

Avans  $f$ : 0,08 - 0,15 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 200 m/min

**Descriere tehnică**

Avans $f$	0,08 - 0,15 mm/rot
Modelul muchiilor așchietoare	ME
Adâncime de tăiere $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,4 mm

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 200 m/min
Categorie	KBN35M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	CBN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMW 09T304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Caracteristici nume produs	KBN35M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
neregulat	indicat în anumite condiții		
înterupt	recomandat		
Uscat	recomandat		