

Garant**Plăcuță de retezare neutră, HB7130, Lățime de canelare w: 4,1 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273115 4,1
GTIN	4045197600820
Clasa articolului	21J

Descriere**Aplicație:**

Pentru lame de retezare Cod 273551 – 273558.

Descriere tehnică

Lățime de canelare w	4,1 mm
Avans f în oțel < 900 N/mm ²	0,12 mm/rot
Rază la colț	0,2 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7130
Numărul de schimbări / tăișuri	1
Profil plăcuțe amovibile	neutru
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	40 m/min	S
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		