

**DCMW 070204, KBN05M, Tip: ME****Date comandă**

Numărul de comandă	265662 ME
GTIN	4960664598960
Clasa articolului	25H

**Descriere****Execuție:**

Plăcuțe amovibile cu CBN și strat de acoperire MEGACOAT. MultiEdge; plăcuțe amovibile cu câte 2 tășuri

Categorie: KBN05M

Modelul muchiilor așchietoare: ME

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

Avans  $f$ : 0,08 - 0,15 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 200 m/min

**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 200 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Modelul muchiilor așchietoare	ME
Avans $f$	0,08 - 0,15 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă

Adâncime de tăiere $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Categorie	KBN05M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	CBN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMW 070204
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Caracteristici nume produs	KBN05M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		