



Radio cu acumulator / alimentare de la rețea, Tip: M18RC



Date comandă

Numărul de comandă	073960 M18RC
GTIN	4002395005420
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

Radio robust pentru șantier, cu protecție împotriva stropilor de apă (IP54) cu funcționare prin alimentare de la rețea sau cu acumulator.

- **Funcție de încărcare pentru acumulatori Milwaukee 18 V.**
- **Funcție Bluetooth cu rază de acțiune 30 m.**
- **Ieșire USB 12 V pentru încărcarea telefoanelor mobile sau pentru funcționarea aparatelor audio portabile.**
- **Funcționează cu acumulator Milwaukee 18 V sau cu alimentare de la rețea 230 V.**

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv cablu de rețea, 2 baterii tampon, cablu de conexiune AUX, fără acumulatori.

Descriere tehnică

Tensiunea acumulatorului	18 V
Înălțime	381 mm

Lungime	304 mm
Greutate	7,7 kg
Denumirea producătorului	M18RC-0
Lățime	304 mm
Interfață	Port USB
Interfață	Interfață Bluetooth
Număr de acumulateoare incluse	0
Clasă de protecție IP	IP 54
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Tip produs	Radio

Accesorii

Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C
Sistem Li-Ion M18B5 Tip acumulator MB18	073816 MB18
Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC	073840 M1218FC