

Garant**Plăcuță de retezare neutră, HB7035, Lățime de canelare w: 4,1 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273100 4,1
GTIN	4045197143174
Clasa articolului	21J

Descriere**Aplicație:**

Pentru lame de retezare Cod 273551 – 273558.

Rază la colț: 0,2 mm

Avans f în oțel < 900 N/mm²: 0,12 mm/rot

Descriere tehnică

Lățime de canelare w	4,1 mm
Avans f în oțel < 900 N/mm ²	0,12 mm/rot
Rază la colț	0,2 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	HB7035
Numărul de schimbări / tășuri	1
Profil plăcuțe amovibile	neutru

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru
strunjire de canelare**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	100 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	50 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	80 m/min	K
continuu	recomandat		
neregulat	recomandat		
înterupt	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		