

**Garant****Plăcuță de retezare pe dreapta, HB7035, Lățime de canelare w: 3,1 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273150 3,1
GTIN	4045197143242
Clasa articolului	21J

**Descriere****Aplicație:**

Pentru lame de retezare Cod 273551 – 273558.

Rază la colț: 0,2 mm

Avans f în oțel < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/rot

**Descriere tehnică**

Lățime de canelare w	3,1 mm
Avans f în oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/rot
Rază la colț	0,2 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Categorie	HB7035
Numărul de schimbări / tășuri	1
Profil plăcuțe amovibile	pe dreapta

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru  
strunjire de canelare**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	100 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	50 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	80 m/min	K
continuu	recomandat		
neregulat	recomandat		
înterupt	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		