



Mașină de găurit manuală, grea, Tip: 720549



Date comandă

Numărul de comandă	075155 720549
GTIN	4014586876443
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

Mașină de găurit performantă cu reglare a turației, pentru utilizarea flexibilă în construcții metalice.

- **Funcționare pe dreapta / stânga pentru filetare până la M12.**
- **Mandrină Röhmm cu strângere rapidă, de înaltă calitate, din metal, model SUPRA SK.**
- **Ambreiaj de siguranță.**
- **Motor ultraperformant de 1200 W cu moment de rotație stabil.**

Cutie mecanică cu două viteze.

Avantaj:

Mandrină Röhmm cu strângere rapidă, de înaltă calitate, din metal.

Livrare:

Inclusiv mandrină cu strângere rapidă de 3 – 16 mm, mâner suplimentar.

Notă:

Burghiile elicoidale recomandate sunt prezentate începând de la Cod 114000.

Descriere tehnică

Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²
Domeniul de strângere a mandrinei	3 - 16 mm
Denumirea producătorului	BOS 16-2
Ø maxim de găurire spiralată în oțel, treapta 1	16 mm

Suport pentru mandrină	1/2 inch – 20 UNF
Ø maxim de găurire spiralată în lemn, treapta 2	50 mm
Greutate	3,7 kg
Putere absorbită	1200 W
Ø maxim de găurire spiralată în lemn, treapta 1	50 mm
Ø maxim de găurire spiralată în oțel, treapta 2	10 mm
Interval de turație treapta 1	0 - 520 min ⁻¹
Interval de turație treapta 2	0 - 1600 min ⁻¹
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
recomandat pentru material	Oțel
Tip produs	Mașină de găurit