

**Garant****Plăcuță de retezare neutră, HU7310, Lățime de canelare w: 2,2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273310 2,2
GTIN	4045197600837
Clasa articolului	21J

**Descriere****Aplicație:**

Pentru lame de retezare Cod 273551 – 273558.

**Descriere tehnică**

Lățime de canelare w	2,2 mm
Avans f	0,07 mm/rot
Rază la colț	0,2 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Strat de acoperire	neacoperit
Aplicația principală	N
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HU7310
Numărul de schimbări / tășuri	1
Profil plăcuțe amovibile	neutru

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru  
strunjire de canelare**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Alu Termo Pl	recomandat	300 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	300 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	230 m/min	N
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		