

Garant**Plăcuță de retezare pe stânga, HB7135, Lățime de canelare w: 2,2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273210 2,2
GTIN	4045197143358
Clasa articolului	21J

Descriere**Aplicație:**

Pentru lame de retezare Cod 273551 – 273558.

Descriere tehnică

Lățime de canelare w	2,2 mm
Avans f în oțel < 900 N/mm ²	0,07 mm/rot
Rază la colț	0,2 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7135
Numărul de schimbări / tășuri	1
Profil plăcuțe amovibile	pe stânga
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	200 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	200 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	200 m/min	N
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	110 m/min	M
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		