

Garant
**Lamă de retezare Oțel, neutru, Înălțimea lamei h₅ / lățime de canelare w:
26/5,1 mm**

Date comandă

Numărul de comandă	273551 26/5,1
GTIN	4045197698988
Clasa articolului	21W

Descriere
Adaptat pentru :

Suport Cod 273984 – 274000 sau Cod 319132; 319133 (Suport VDI).

Livrare:

Cu cheie Cod 279850 1 pentru schimbarea plăcuțelor.

Este posibilă canelarea axială: nu

Pentru Ø maxim al piesei: 100 mm

Lățime b₂: 4 mm

Înălțime h₁: 21,4 mm

Lungimea totală L_{tot}: 110 mm

Adâncime maximă de retezare t_{max}: 80 mm

Descriere tehnică

Pentru Ø maxim al piesei	100 mm
Lățime b ₂	4 mm
Înălțimea lamei h ₅	26 mm
Lățime de canelare w	5,1 mm
Înălțime h ₁	21,4 mm
Lungimea totală L _{tot}	110 mm
Adâncime maximă de retezare t _{max}	80 mm
Tip de utilizare	neutru

Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Lamă pentru retezare