

**Garant****Plăcuță de retezare pe dreapta, CU7033, Lățime de canelare w: 3,1 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273350 3,1
GTIN	4045197143433
Clasa articolului	21J

**Descriere****Aplicație:**

Pentru lame de retezare Cod 273551 – 273558.

Rază la colț: 0,2 mm

Avans f în oțel < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/rot

**Descriere tehnică**

Lățime de canelare w	3,1 mm
Avans f în oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/rot
Rază la colț	0,2 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Metalceramice
Strat de acoperire	neacoperit
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	CU7033
Numărul de schimbări / tășuri	1

Profil plăcuțe amovibile	pe dreapta
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	100 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	40 m/min	P
continuu	recomandat		
Uscat	recomandat		