


Garant**Plăcuță de retezare neutră, CU7033, Lățime de canelare w: 2,2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273300 2,2
GTIN	4045197143396
Clasa articolului	21J

Descriere**Aplicație:**

Pentru lame de retezare Cod 273551 – 273558.

Rază la colț: 0,2 mm

Avans f în oțel < 900 N/mm²: 0,07 mm/rot**Descriere tehnică**

Lățime de canelare w	2,2 mm
Avans f în oțel < 900 N/mm ²	0,07 mm/rot
Rază la colț	0,2 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Metalceramice
Strat de acoperire	neacoperit
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	CU7033
Numărul de schimbări / tăișuri	1

Profil plăcuțe amovibile	neutru
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	100 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	40 m/min	P
continuu	recomandat		
Uscat	recomandat		