

Garant
Lamă de retezare Oțel, neutru, Înălțimea lamei h₅ / lățime de canelare w: 32/5,1 mm

Date comandă

Numărul de comandă	273551 32/5,1
GTIN	4045197699022
Clasa articolului	21W

Descriere
Adaptat pentru :

Suport Cod 273984 – 274000 sau Cod 319132; 319133 (Suport VDI).

Livrare:

Cu cheie Cod 279850 1 pentru schimbarea plăcuțelor.

Este posibilă canelarea axială: nu

Pentru Ø maxim al piesei: 120 mm

Lățime b₂: 4 mm

Înălțime h₁: 25 mm

Lungimea totală L_{tot}: 150 mm

Adâncime maximă de retezare t_{max}: 60 mm

Descriere tehnică

Lățime b ₂	4 mm
Lățime de canelare w	5,1 mm
Înălțimea lamei h ₅	32 mm
Pentru Ø maxim al piesei	120 mm
Înălțime h ₁	25 mm
Lungimea totală L _{tot}	150 mm
Adâncime maximă de retezare t _{max}	60 mm
Tip de utilizare	neutru

Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Lamă pentru retezare