

**Garant**

**Lamă de retezare HSS, neutră, Înălțimea lamei h<sub>5</sub> / lățime de canelare w:  
26/2,2mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	273560 26/2,2
GTIN	4045197587527
Clasa articolului	21U

**Descriere****Adaptat pentru:**

Suport Cod 273984 - 273994 sau Cod 319132; 319133 (suport VDI).

**Atenție:**

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

**Descriere tehnică**

Pentru Ø maxim al piesei	50 mm
Lățime de canelare w	2,2 mm
Înălțimea lamei h <sub>5</sub>	26 mm
Adâncime maximă de retezare t <sub>max</sub>	25 mm
Lungimea totală L	110 mm
Materialul sculei	HSS
Tip de utilizare	neutră
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Lamă pentru retezare

