

Garant**DCGT 11T302 FN, PKD, Modelul muchiilor așchietoare: TWF****Date comandă**

Numărul de comandă	265847 TWF
GTIN	4045197452733
Clasa articolului	21L

Descriere**Execuție:**

PKD – Diamant policristalin, granulație fină. Finisare, tăiș ascuțit pentru exercitarea unei presiuni reduse la tăiere.

Aplicație:

Pentru aluminiu, aliaje de aluminiu, metale neferoase, mase plastice, materiale compozite, aliaje de titan, metale sinterizate.

Unghi de așchiere: 6 grad

Categorie: PKD

Modelul muchiilor așchietoare: TWF

Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 1 mm

Avans f : 0,03 - 0,2 mm/rot

Viteză de așchiere v_c pentru aluminiu < 10 % Si: 400 - 3500 m/min

Viteză de așchiere v_c pentru G(C)RP: 400 - 900 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,2 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 1 mm

Modelul muchiilor așchietoare	TWF
Condiție de tăiere	continuuă
Viteză de așchiere v_c pentru aluminiu < 10 % Si	400 - 3500 m/min
Avans f	0,03 - 0,2 mm/rot
Viteză de așchiere v_c pentru G(C)RP	400 - 900 m/min
Categorie	PKD
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	PKD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCGT 11T302 FN
Numărul de schimbări / tășuri	1
Caracteristici nume produs	PKD
Unghi de așchiere	6 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire