


VBGW 160404, KBN35M, Tip: ME

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 265740 ME |
| GTIN | 4960664544684 |
| Clasa articolului | 25H |

Descriere
Execuție:

Plăcuțe amovibile cu CBN și strat de acoperire MEGACOAT. MultiEdge; plăcuțe amovibile cu câte 2 tășuri

Categorie: KBN35M

Modelul muchiilor așchietoare: ME

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,5 mm

Avans f : 0,08 - 0,15 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 200 m/min

Descriere tehnică

| | |
|---|--------------------|
| Modelul muchiilor așchietoare | ME |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,05 - 0,5 mm |
| Rază la colț | 0,4 mm |
| Condiție de tăiere | continuă |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 120 - 200 m/min |
| Avans f | 0,08 - 0,15 mm/rot |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Categorie | KBN35M |
| Codificare finisare / degroșare | Finisare |
| Materialul sculei | CBN |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | VBGW 160404 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 2 |
| Caracteristici nume produs | KBN35M |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|---------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Oțel < 55 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 60 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 67 HRC | indicat în anumite condiții | | |
| neregulat | indicat în anumite condiții | | |
| întrerupt | recomandat | | |
| Uscat | recomandat | | |