

Garant

**Lamă de retezare HSS, neutră, Înălțimea lamei h₅ / lățime de canelare w:
32/2,2mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	273560 32/2,2
GTIN	4045197587541
Clasa articolului	21U

Descriere**Adaptat pentru:**

Suport Cod 273984 - 273994 sau Cod 319132; 319133 (suport VDI).

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Descriere tehnică

Pentru Ø maxim al piesei	50 mm
Înălțimea lamei h ₅	32 mm
Lățime de canelare w	2,2 mm
Adâncime maximă de retezare t _{max}	25 mm
Lungimea totală L	150 mm
Materialul sculei	HSS
Tip de utilizare	neutră
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Lamă pentru retezare

