

Garant**Plăcuțe de retezare / canelare, CU7025, Lățime de canelare w: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273703 6
GTIN	4045197579065
Clasa articolului	21J

Descriere**Execuție:**

Sfârâmător de așchii pentru diametre mici și reducerea forței de așchiere.

Descriere tehnică

Toleranță lățime de canelare w	±0,04 mm
Lățime de canelare w	6 mm
Avans f	0,09 - 0,34 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Metaloceramice
Strat de acoperire	neacoperit
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	CU7025
Rază la colț R	0,3 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Profil plăcuțe amovibile	neutru

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru
strunjire de canelare**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	210 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
continuu	recomandat		
Uscat	recomandat		