


VBGW 160402, KBN25M, Tip: MET

Date comandă

Numărul de comandă	265732 MET
GTIN	4960664529810
Clasa articolului	25H

Descriere
Execuție:

Plăcuțe amovibile cu CBN și strat de acoperire MEGACOAT. MultiEdge Tough; plăcuțe amovibile cu câte 2 tăișuri cu formă specială pentru optimizarea tăierii întrerupte.

Categorie: KBN25M

Modelul muchiilor așchietoare: MET

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,5 mm

Avans f : 0,1 - 0,2 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 180 m/min

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 180 m/min
Modelul muchiilor așchietoare	MET
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,2 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,5 mm
Avans f	0,1 - 0,2 mm/rot

Categorie	KBN25M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	CBN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBGW 160402
Numărul de schimbări / tășuri	2
Caracteristici nume produs	KBN25M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
continuu	indicat în anumite condiții		
neregulat	recomandat		
înterupt	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		